

Leica 3D Disto

Tablette & Wi-Fi - Recommandation



- **Système d'exploitation**

A partir de Windows 7

Non compatible avec Windows 10 S, RT et éditions modifiées.

- **Processeur**

minimum i3, i5 or i7

Important : Processeur "ARM 64 based" tels que Microsoft® SQ1™

(Ex : **Microsoft® Surface Pro X**) n'est pas compatible avec le

Leica 3D Disto software pour Windows®

- **Caractéristiques de l'écran**

Minimum 1000 x 680 pixels, Bureau ou Ecran tactile

- **Wi-Fi et transfert des données**

Les Leica 3D Disto avec un numéro de série commençant par 175 ou 177 nécessitent une clé USB externe - Wi-Fi.

Nous recommandons **TP-Link TL-WN823N**.

Les Leica 3D Disto avec un numéro de série commençant par 176 peuvent être connectés directement au Wi-Fi intégré à la tablette.



Un port USB « Type A » est le plus confortable pour la clé Wi-Fi et pour le transfert de données.

Veuillez utiliser un adaptateur pour tablettes avec mini-USB ou port micro-USB.

Important : le port USB et l'adaptateur doivent avoir

Fonctionnalité «on-the-go» (OTG)!



- **Tablette Windows recommandée:**

Microsoft Surface Pro 6 – i5, 12", Windows 10 Home ou Professional ou équivalent.